

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐKKV TIỀN YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 544 /TM-BVTY
V/v mua sắm vật tư thiết bị Y tế phục vụ
công tác chuyên môn

Tiên Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị

Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên có nhu cầu mua sắm vật tư thiết bị Y tế phục vụ công tác chuyên môn (*chi tiết danh mục theo phụ lục đính kèm*).

Bệnh viện kính mời các công ty, đơn vị có đủ điều kiện tham gia cung cấp bản chào giá danh mục theo nhu cầu của bệnh viện trước ngày 11/05/2026.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trịnh Công Viết
- Chức vụ: phó Trưởng phòng Hành chính quản trị - VTTBYT.
- Số điện thoại: 0936546888

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng: Tại phòng Hành chính quản trị - VTTBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên, địa chỉ: Thôn Lý Thường Kiệt – Xã Tiên Yên - Quảng Ninh.

- Bản mềm qua email: banmuasam.tyqn@gmail.com.

Số điện thoại liên hệ: 0203.3876251.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐMS.



Nguyễn Thành Lam

Phụ lục
Danh mục vật tư thiết bị Y tế
cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên

(Kèm theo Thư mời số: ~~574~~ ²²TM-BVTY ngày 21 tháng 04 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa; Mã hàng; Hãng/Nước sản xuất	Yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân -	<u>Thông số kỹ thuật:</u> -Đối tượng sử dụng: Người lớn -Ứng dụng: Đo huyết áp không xâm lấn (NIBP) -Cỡ vòng tay: 28 đến 34 (cm) -Áp suất hoạt động: 0÷280 mmHg -Áp suất chịu đựng tối đa: ≥ 680mmHg -Kết nối ống hơi: 1 hoặc 2 ống -Áp dụng cho máy theo dõi bệnh nhân PVM-2710 Nihonkohde	Cái	15
2	Xe lăn dùng cho người khuyết tật không gắn động cơ	<u>Thông số kỹ thuật:</u> - Khung xe: Bằng thép sơn tĩnh điện - Bánh xe: 04 bánh lốp đặc PVC + Đường kính bánh trước: ≤10 inch + Đường kính bánh sau: ≥20 inch - Tải trọng : ≥110 kg - Trọng lượng: ≤15kg - Tựa tay: Bọc da Simili - Vị trí để chân: Chất liệu nhựa	Cái	03
3	Máy hút dịch	<u>Thông số kỹ thuật:</u> - Chân không tối đa: ≥80kPa - Dòng khí tối đa: ≥38L/min - Độ ồn: ≤ 70dB(A)	Cái	01
4	Máy xông khí dung	<u>Thông số kỹ thuật:</u> - Kích thước hạt: ≤ 4 μm - Dung tích cốc thuốc: ≥ 6 ml - Tốc độ phun: ≥ 0,3 ml/ phút	Cái	07
5	Filter lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp	- Áp dụng: Sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp Hi-801	Cái	50
6	Xe nôi đón bé	<u>Thông số kỹ thuật:</u> - Nghiêng tối đa: ≤18° - Toàn bộ xe có thể điều chỉnh nâng hạ - Phạm vi nâng: Từ 860-1.000mm - Sử dụng điện pin - Tải trọng tối đa: ≥23kg	Cái	01
7	Cảm biến SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân	<u>Thông số kỹ thuật:</u> -Loại cảm biến: Cảm biến quang học -Nguyên lý hoạt động: Đo hấp thụ quang	Cái	04

		phổ -Dải đo SpO₂: 0÷98 % -Độ chính xác SpO₂: ±2% (70÷100%) -Dải đo nhịp tim (PR): Từ 40÷240 bpm -Chiều dài dây: 2.0÷3.0 m -Kiểu đầu dò: Người lớn, trẻ em hoặc sơ sinh -Áp dụng cho máy theo dõi bệnh nhân PVM-2710 Nihonkohden		
8	Cảm biến SpO₂ -	<u>Thông số kỹ thuật:</u> -Loại cảm biến: Cảm biến quang học -Nguyên lý hoạt động: Đo hấp thụ quang phổ -Dải đo SpO₂: 0÷98 % -Độ chính xác SpO₂: ±2% (70÷100%) -Kiểu đầu dò: Sơ sinh (kiểu dây buộc) -Kiểu kết nối monitor: Jack chuyên dụng tương thích Oxy9Wave -Áp dụng cho máy đo Spo₂ cầm tay Oxy9Wave	cái	01
9	Máy theo dõi bệnh nhân (máy đo Spo₂ cầm tay)	<u>Thông số kỹ thuật:</u> - Màn hình màu cảm ứng: ≥ 4.0 inch - Kiểu cầm tay - Pin có thời gian làm việc liên tục: ≥4 giờ - Pin có thể sạc lại - Lưu trữ dữ liệu: ≥150 giờ - Thích hợp cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. - Dải đo SpO₂: 0 ~ 99% - Độ phân giải: ≤1% - Chỉ số tưới máu: Từ 0.1 đến 20% - Dải đo nhịp tim: Từ 30 đến 230 nhịp/phut	Cái	03
10	Máy đo huyết áp tự động	<u>Thông số kỹ thuật:</u> - Công nghệ Intellisense độc quyền, giúp đo nhanh, êm, chính xác - Có chỉ dẫn quấn vòng bít, báo lỗi cử động người, báo nhịp tim bất thường nhằm phát hiện sớm các bất thường nhịp tim - Có chỉ báo huyết áp cao & xu hướng huyết áp, hỗ trợ theo dõi sự thay đổi theo thời gian. - Bộ nhớ lưu: ≥20 lần kết quả đo. - Có Adaptor để dùng thay pin	Cái	03
11	Máy hút đờm cầm tay	<u>Thông số kỹ thuật:</u> -Nguồn điện sử dụng: AC220V, 50Hz	Cái	01

		AC230V $\pm$ 10%, 50Hz -Công suất đầu vào: $\geq$ 120VA -Giới hạn áp suất âm: $\geq$ 0.08MPa -Lưu lượng : $\geq$ 20L / phút -Độ ồn: $\leq$ 65dB -Trọng lượng: 3,9kg -Thuận tiện khi sử dụng trên xe cứu thương		
12	Bộ đặt nội khí quản -	<u>Thông số kỹ thuật:</u> - Lưỡi đèn tích hợp sợi quang, dễ tiệt trùng - Độ sáng: $\geq$ 20.000 lux - Cán tay cầm và lưỡi đèn tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C.	Bộ	01